



Akumulatorinis specialus gręžtuvas, Tipas: C12RAD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumulatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas

- **REDLINK™** elektronika su tolygiu apsukų skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Raudoni ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.**

Lengvas ir patogus kompaktiškas **kampinis** gręžtuvas sunkiai prieinamoms vietoms – **tik 95 mm kampas**. Elektroninis 10-ties pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa, **FIXTEC** greito užveržimo griebtuvas. Raudona LED lemputė nurodo pasiektą sukimo momentą.

Privalumai:

Kompaktiškas – kampo matmuo tik 95 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su akumulatoriumi, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Konstrukcija	Kampinis gręžtuvas
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	25 mm
Gamintojo pavadinimas	C12RAD-202B
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 800 min ⁻¹
Svoris	1,1 kg
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Ø 1,0 – 10 mm
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	12 Nm
standartinis naudojimas	Medium
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus tipas MB12	073814 MB12