

HEDI

Kabelių vyniotuvas, Tipas: 10N



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081194 10N |
| GTIN | 4003644016969 |
| Produktų klasė | 08B |

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **150° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo $\varnothing < 12$ mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|-------------|
| Korpuso medžiaga | Iš plastiko |
| Aukštis | 275 mm |
| Tipas | 10N |
| Kabelio sandara | 3G1,5 |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kabelio medžiaga | Neopreno guma |
| Plotis | 185 mm |
| Nominali galia išvyniojus | 2000 (16 A) W |
| Ilgis | 325 mm |
| Kabelio klasė | H07RN-F |
| Laido ilgis | 10 m |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| IP apsaugos klasė | IP 24 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |