


**CCGT 060201, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260071 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28D

Aprašymas

CCGT 060201 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 62

Pjūvio gylis a_p : 0,15 - 3 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis a_p	0,15 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,1 mm
Drožlialaužis	62
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060201
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui