

**CCMT 09T308, Rūšis: CA525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260098 CA525
GTIN	4960664679027
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T308 CA525 Kietlydinys: CA525

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Kietlydinys	CA525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui