

Garant**CCGT 060202L, Rūšis: HB3010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237695 HB3010
GTIN	4045197816764
Produktų klasė	21F

Aprašymas

Modelis:

Pagalastos keičiamos plokštelės užtikrina **kontroliuojamą drožlės laužimą**, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą. Ypač tinka grūdintam plienui, taip pat ir INOX.

Kietlydinys: HB3010

Drožlialaužis: SS

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB3010
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060202L
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

