

Magnetinių spaustuvų rinkinys VersaMAG, Tipas: VERSA-01



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | P07030 VERSA-01 |
| GTIN | 4014586896564 |
| Produktų klasė | 03F |

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas nuolatinis magnetas su spaustu, skirtas įvairiems komponentams be įrankių prispausti prie magnetinių paviršių.

- **Mobilus, lankstus ir greitas naudojimas. Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir itin plono nuolatinio magneto galima pritaikyti bet kurioje darbo vietoje.**
- **Optimizuoja kiekvieną darbo vietą: švarus ir saugus darbas su įvairiomis pritaikymo galimybėmis.**
- **Modulinė sistema: unikali modulinė sistema užtikrina saugų laikymą įvairiose darbo situacijose ir gali būti nuolat plečiama naudojant tinkamus priedus.**
- **Spaustuvas prispaudimo diapazonas yra 108 mm, o žiaunų plotis – 100 mm.**
- **Keičiamos skirtingo aukščio užspaudimo žiaunos didesnėms medžiagoms, pvz., lakštams ir vamzdžiams, prispausti.**
- **Dėl naujoviškos 2 rotorių sistemos iki 7800 N prispaudimo jėga užtikrina patikimą prispaudimą prie visų magnetinių paviršių, net ir plonų lakštų (nuo 4 mm storio).**
- **Užveržimas uždarose erdvėse ar vertikaliose plokštumose? Dėl kompaktiško dizaino ir ypač siauro nuolatinio magneto – be problemų.**
- **Tiksli nuolatinio magneto padėtis naudojant 30% išankstinio įmagnetinimo metodą.**
- **Saugus komponentų prispaudimas tolesniam apdirbimui įvairiais elektriniais įrankiais, pvz., kaminiais šlifukuokliais, gręžtuvais, pjūklais, MULTIMASTER ir kt.**

Tiekimo sudėtis:

1x nuolatinis magnetas, 1x montavimo plokštė, 1x spaustuvas, 1x vidinis šešiabriaunis raktas 3 mm, 1x tvirtinimo diržas.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Ilgis A | 212 mm |
| Svoris | 7,25 kg |
| Plotis B | 70 mm |
| Žiaunų plotis | 100 mm |
| Žiaunų aukštis | 40 mm |
| Magneto laikymo jėga | 7800 N |
| Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |