

**CCMT 09T308, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T308 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui