

**CC.T 09T304, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC.T 09T304 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Drožlialaužis	HQ
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui