


**CCGT 09T300, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Produktų klasė	28D

Aprašymas

CCGT 09T300 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 62

Pjūvio gylis a_p : 0,15 - 3 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	62
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis a_p	0,15 - 3 mm
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T300
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui