

Garant**ZDHT 150508FR-F10 DLC danga, HB7805, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7805
Pastūma f_z per dantį	0,1–0,25 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDHT 150508FR-F10
Kietlydinys	HB7805
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,56 mm

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	2000 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	2000 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1400 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		