

Garant**CC. T 060204, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Produktų klasė	21G

Aprašymas

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui