

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Drožialaužis	AM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui