

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250762 HB7020
GTIN	4045197699558
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui