

**Garant****CC. T 060204, Rūšis: HB7310**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui