

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: CB7010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 CB7010 Kietlydinys: CB7010

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	70 - 180 m/min

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 240 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CB7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui