

**DNMG 150608, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Drožlialaužis	PS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui