

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 44mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236650 44 |
| GTIN | 4047109025752 |
| Produktų klasė | 24L |

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

Paskirtis:

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

Tiekimo sudėtis:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 |
| korpuso dydis | 40 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Bazinio laikiklio varžtas | 239655 20IP1 |
| Centravimo viršūnės dydis | 40 |
| Serija | KUB Centron® |
| Nominalus Ø D | 44 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2 | 239655 8IP2 |
| KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 40 mm | 236654 40 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 40 mm | 236652 40 |
| KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 40 mm | 236653 40 |
| KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio Tipas 40 | 236657 40 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP1 | 239655 20IP1 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP | 239655 20IP |
| KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 40 | 236655 40 |

KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 40

236656 40