

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CC.T 060204, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260142 HB725
GTIN	4045197685537
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožialaužis	UM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Rūšis	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui