

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HU7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Drožlialaužis	AM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui