

3M**Rupiojo šlifavimo diskas Cubitron™ 3, Disko Ø × disko plotis: 115X7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

560445 115X7

GTIN

4064035078812

Produktų klasė

53M

Aprašymas**Modelis:**

Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdėliai su **patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą**. Palyginti su Cubitron™ II iki 14% didesnis nuėmimo greitis ir 2 kartus didesnis medžiagos nuėmimas.

Rupiojo šlifavimo diskas su naujoviškais **Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdėliais skirtais INOX ir plienui**. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra itin patvarus. Nevarginantis darbas, nes nereikia daug spausti.

Paskirtis:

Skirta sudėtingiems šlifavimo darbams, pavyzdžiui, suvirinimo siūlėms apdirbti. Tinka naudoti su INOX, plieno ir aviacijai skirtais lydiniais.

Specifikacija:

A36R-BF

Techninis aprašymas

Disko Ø

115 mm

Disko storis

7 mm

Forma	lenktas
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Specifikacija	A36R-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Betonas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		