



## Pjovimo diskas Cubitron™ 3 ITIN SIAURA, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

563314 125

GTIN

4064035079574

Produktų klasė

53M

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo diskas su **Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui.** Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.

Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su **patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą.** Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v<sub>c</sub>. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

#### Specifikacija:

**A60S-BF**

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

## Duomenų lapai

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	125 mm
Forma	tiesus
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Disko storis	1 mm
Specifikacija	A60S-BF
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	Spindulys laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Betonas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		

sausasis

tinka