



## Pjovimo diskas Cubitron™ 3 SIAURA, Disko Ø: 230mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

563319 230

GTIN

4064035079284

Produktų klasė

53M

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo diskas su **Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui**. Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.

Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su **patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą**. Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

#### Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.

#### Specifikacija:

A36S-BF

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

## Duomenų lapai

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Kiaurymės Ø                      | 22,23 mm                   |
| Forma                            | 41                         |
| Disko storis                     | 2 mm                       |
| Specifikacija                    | A36S-BF                    |
| maksimalus sūkių skaičius        | 6600 min <sup>-1</sup>     |
| Disko Ø                          | 230 mm                     |
| Forma                            | tiesus                     |
| kai medžiagos storis             | 6 - 10 mm                  |
| Šlifavimo priemonės              | Keraminiai grūdėliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas        | Keramika                   |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 %                    |
| rekomenduojamas posvyrio kampas  | Spindulys laipsniai        |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                    |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Betonas                    |
| pavaros mechanizmas              | Kampinis šlifuoklis        |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                     |
| Produkto rūšis                   | Pjovimo diskas             |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |

## Duomenų lapai

|                |               |
|----------------|---------------|
| CuZn           | ribotai tinka |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka |
| sausasis       | tinka         |

## Priedai

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm | 563990 76 |
|---------------------------------------|-----------|