



Multimaster 5 kombinuotos kopėčios, Pakopų skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966101 5
GTIN	4003866403318
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Vienas kopėčios, 5 režimai: Išskečiamos, laiptinės kopėčios, pristatomos kopėčios „Off-Set“ režime, pristatomos kopėčios taip pat ir pailgintos pristatomos kopėčios.

Lengvas ir greitas režimų perjungimas viena ranka ir 35 mm tikslumu reguliuojama atraminė dalis.

Anoduoto aliuminio skersiniai, 80 mm gylio laipteliai su „Safer Step Technology“. Kniedyta pakopų ir skersinių jungtis. Ergonomiškas transportavimas dėl dviejų ratukų ant skersinių. Specialiai suformuota viršutinė dalis su rankena. Viršų galima tvirtinti ant vidinių ir išorinių kampų, taip pat ant stulpų, taip padidinant lankstumą ir universalumą. Viršuje yra magnetinis skyrius mažoms dalims, taip pat 2 gnybtų laikikliai ir centrinė įduba akumuliatoriniams suktuvams ar panašiems įrankiams.

Standartas:

DIN EN 131-4.

Techninis aprašymas

Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Plotis, sulankstytų	0,64 m

Pakopų skaičius	5
Svoris	11,4 kg
Ilgis, sulankstytų	1,83 m
Kopėčių ilgis, kai jos išskėstos	1,83 m
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie	3,15 m
Kopėčių ilgis, ištiestų	2,88 m
Gylis, sulankstytų	0,23 m
Yra padėkliukas	taip
su ratukais	taip
Serija	MultiMaster
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie	3,7 m
Laiptelis	pakopa
Medžiaga	Aliuminis
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Universalios kopėčios