

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožialaužis	AM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui