

**DNMG 150608, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Pjūvio gylis a_p : 0,7 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Drožlialaužis	MS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,7 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui