


**DNMG 150604, Rūšis: KW10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 KW10 Kietlydinys: KW10

Drožlialaužis: AH

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 400 m/min
Drožlialaužis	AH
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 3,5 mm

Kietlydinys	KW10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui