


Mahr**Šiurkščio matuoklis be spausdintuvo, Tipas: M410****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499042 M410
GTIN	4059192073473
Produktų klasė	43C

Aprašymas**Modelis:**

Paviršių matuoklis su laisvųjų liestukų sistema ir automatiu nulinio taško nustatymu tiksliam ir normas atitinkančiam nelygumų ir banguotumo matavimui. MarSurf M 410 turi praktišką jutiklinį ekraną, analizės prietaisą, kurį galima išimti iš pastūmos mechanizmo, integruotą PDF atmintį ir duomenų perdavimą per Bluetooth.

- **Laisvasis matavimas su ypač tikslia liestukų sistema.**
- **Greitas liestuko pakeitimas be įrankių ir su papildoma apsauga.**
- **PDF ataskaitų kūrimas tiesiogiai įrenginyje be papildomos programinės įrangos.**
- **Trumpas paruošimo laikas dėl pastūmos mechanizmo aukščio reguliavimo su automatiu nulio nustatymu.**
- **Unikalus jutiklinės sistemos valdymas, leidžiantis sukurti, keisti ir ištrinti daugiau nei 50 liestukų. Kalibruotos liestuko rankenos kalibravimo duomenys išsaugomi.**
- **Matavimo atkarpos pagal DIN EN ISO 4288 / ASME B46.**
- **Automatinis normas atitinkantis filtrų ir matavimo atkarpų parinkimas.**
- **Išilginė matavimo atkarpa 0,1 iki 26 mm.**
- **Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeičia DIN EN ISO 11562), tvirtas Gauso filtras pagal DIN EN ISO 16610-31 ir zondo filtras ISO 13565-1.**
- **Belaidis duomenų perdavimas per Bluetooth į kompiuterį, pvz., į Excel arba išorinę programinę įrangą.**
- **Pagalba valdomas posvyrio reguliavimas.**
- **Mobilus naudojimas, nes veikia su baterija arba iš el. tinklo.**
- **Tarptautiniu mastu atnaujintos visos bendros charakteristinės vertės pagal DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.**
- **Integruota 17 kalbų.**
- **Posvyrio korekcija $\pm 1^\circ$, rankiniu būdu.**
- **Daugiau nei 30 000 matavimo programų.**

- **Informaciją nuskaitykite skaitytuvu nuskenuodami QR arba brūkšninį kodą (skaitytuvas į komplektą neįtrauktas).**

Tiekimo sudėtis:

Analizės prietaisas MarSurf M 410, pastūmos mechanizmas MarSurf MD 26 su jutikline sistema BFW 250, standartinė liestuko rankena, jungčių stotelė M 410, maitinimo blokas su 3 adapteriais, mikro-USB kabelis, dangtelis MD 26, atsuktuvai, 3x montavimo raktai, naudojimo instrukcija ir transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Kiti liestukai, pvz.: mažoms kiaurymėms ir grioveliams, pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Bazinė atkarpa (λc)	0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Duomenų apdorojimo bloko aukštis	35 mm
Pastūmos mechanizmo aukštis	72 mm
Išilginė matavimo atkarpa	26 mm
Duomenų apdorojimo bloko plotis	77 mm
Matavimo greitis	0,1 – 1,0 mm/s
Bazinė atkarpa (λc)	0,003; 0,010; 0,032; 0,100 in
Duomenų apdorojimo bloko ilgis	162 mm
Pastūmos mechanizmo plotis	38 mm
Pastūmos mechanizmo ilgis	194 mm
Pastūmos mechanizmo svoris	1,1 kg
Šiurkštumo standartai	DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Duomenų apdorojimo bloko svoris	0,3 kg
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Kalibravimas	Q1
Kalibravimas	Q2
Produkto rūšis	Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Paslaugos

KalibravimasŠiurkščio matuoklis Tipas R	029200 R
KalibravimasŠiurkščio normalė Tipas R	029220 R