

HEDI

Kabelių vyniotuvas, Tipas: 15N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081194 15N
GTIN	4003644016990
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatinio mechanizmu, su keliais fiksuotais apsisukimais**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **150° pasukimo sritimi**.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Kabelio klasė	H07RN-F
Tipas	15N
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Laido ilgis	15 m
Plotis	185 mm
Ilgis	325 mm

Kabelio sandara	3G1,5
Nominali galia išvyniojus	2000 (16 A) W
Aukštis	275 mm
Korpuso medžiaga	Iš plastiko
Nominalioji įtampa	250 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas