



KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 35mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236635 35
GTIN	4047109099760
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

- **Platūs drožlių grioveliai maksimaliam grąžto tvirtumui užtikrinti.**
- **Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas, siekiant išgauti glotnų kiaurymių paviršių ir tikslius matmenis (įprastai $\pm 0,1$ mm).**
- **Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).**
- **Reikalingas slėgis 3 – 10 bar.**
- **Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.**
- **Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.**

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- **Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.**

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304 24-...

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP2 (1,3 Nm)
pasiekiamas maksimalus Ø tiksliai reguliuojant	36 mm
Naudingasis ilgis L ₁	105 mm
Serija	KUB Trigon®
Nominalus Ø D	35
Coliniamis Ø	1 3/8 in
Maksimali reguliavimo riba V _{max}	0,5 mm
Iškyšos ilgis L _A	145 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2	239652 8IP2
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3