

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 39mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 39
GTIN	4047109025387
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

**Paskirtis:**

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

**Tinka:**

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Bazinio laikiklio varžtas	239655 15IP1
korpuso dydis	33
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Centravimo viršūnės dydis	26
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	39
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio Tipas 26	236657 26
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 26	236655 26
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2	239655 8IP2
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 33 mm	236653 33
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239655 15IP1
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 26	236656 26
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 33 mm	236652 33
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239655 15IP

KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 33 mm

236654 33