

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 20
GTIN	4047109293380
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

**Paskirtis:**

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

**Tinka:**

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 6IP (1,01 Nm)
Centravimo viršūnės dydis	20
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Bazinio laikiklio varžtas	239655 8IP
korpuso dydis	20
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	20
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio Tipas 20	236657 20
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 20	236656 20
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239655 6IP1
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 20	236655 20
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 20 mm	236654 20
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 20 mm	236652 20
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 20 mm	236653 20
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP	239655 6IP

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP

239655 8IP