


VNMG 160404, Rūšis: SW05

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui