

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 51 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 51
GTIN	4047109081642
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

Paskirtis:

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

Tiekimo sudėtis:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 10IP (2,8 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
korpuso dydis	46
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Centravimo viršūnės dydis	46
Bazinio laikiklio varžtas	239655 20IP
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	51
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 46	236656 46
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 46	236655 46
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP2	239655 20IP2
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 46 mm	236652 46
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239655 10IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239655 20IP

KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio
Tipas 46

236657 46