

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 31 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 31
GTIN	4047109025639
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

Paskirtis:

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

Tiekimo sudėtis:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 8IP3 (1,28 Nm)
korpuso dydis	26
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304
Bazinio laikiklio varžtas	239652 6IP2
Centravimo viršūnės dydis	26
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	31
Coliniamis Ø	1 7/32 in
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio Tipas 26	236657 26
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 26	236655 26
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 26	236656 26
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 26 mm	236654 26
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP	239655 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239655 8IP1

KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 26 mm

236653 26