

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 42mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 42
GTIN	4047109025738
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

Paskirtis:

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

Tiekimo sudėtis:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Bazinio laikiklio varžtas	239655 20IP1
korpuso dydis	40
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Centravimo viršūnės dydis	40
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	42
Coliniamis Ø	1 21/32 in
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 40 mm	236654 40
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 40	236655 40
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP1	239655 20IP1
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 40	236656 40
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio Tipas 40	236657 40
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 40 mm	236653 40

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm

211750 1,3

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2

239655 8IP2