

**VNMG 160408, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VNMG 160408 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 180 - 590 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui