

Garant**Eco tekinimo laikiklis PWLNR 95°, keičiamoms plokštelėms WN., dešininis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslūs purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLNR/L 1620X06
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Atraminė plokštelė	259031 9
Svirtis	259015 6
Spyruoklė	259046 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm

Svirties varžtas	259018 4
Bendras ilgis L	77 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/251904-16/06>