

**HOLEX®****DNMG 110408 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

DNMG 110408 Pakuotėje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MM
Pastūma $f$	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekimo peilis
Serija	Tekimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.