

**CCMT 09T302, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC. T 09T302 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	GK
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui