



## Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M12BDD2



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 070210 M12BDD2 |
| GTIN             | 4002395002627  |
| Produktų klasė   | 03L            |

### Aprašymas

#### Modelis:

**MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas** Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiu laikyti.

- **Su mažai techninės priežiūros reikalaujančiu 4-ių polių DC varikliu, didelis sukimo momentas.**
- **REDLINK™ elektronika – saugus apkrovos valdymas su saugikliu nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**
- **Tik 185 mm konstrukcinio ilgio.**
- **19-kos pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa.**

#### Privalumai:

Kompaktiškas – konstrukcinis ilgis tik 185 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 ir Nr. 073840.

## Techninis aprašymas

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje                        | 22 mm                           |
| standartinis naudojimas   | Medium                          |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis                            | 0 - 400 min <sup>-1</sup>       |
| Variklio sandara  | 4-jų polių variklis             |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje                   | 30 Nm                           |
| Akumulatoriaus talpa  | 2 Ah                            |
| Svoris  | 1,2 kg                          |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos                      | 1,5 - 10 mm                     |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis                            | 1500 min <sup>-1</sup>          |
| maksimali vibracija pagal EN                                    | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Gamintojo pavadinimas   | M12BDD-202C                     |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene                           | 10 mm                           |
| Akumulatoriaus įtampa   | 12 V                            |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V          |
| Pakuotė   | Lagaminas (HD=Heavy Duty)       |
| Akumuliatorių kiekis  | 2                               |
| Akumulatoriaus rūšis  | Ličio jonai                     |
| Maitinimas  | Varomas akumulatoriaus energija |
| tinka medžiagoms  | Plienas                         |
| tinka medžiagoms  | Mediena                         |
| Produkto rūšis  | Gręžtuvas-suktuvas              |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2 | 073920 OSD2   |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C  | 073840 M1218C |

|   |                |
|---|----------------|
| Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12 | 073814 MB12    |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC                        | 073840 M1218FC |
| Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1                         | 073920 WB1     |