

HOLEX®**DNMG 150604 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250806 HBX130
GTIN	4045197663573
Produktų klasė	22D

Aprašas

DNMG 150604 Pakuotėje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MM
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peiliai
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.