

Garant**CC. T 120408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 120408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui