

**KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, Ø DC: 63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236650 63
GTIN	4047109081765
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Kreipiančiosios Ø priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios Ø galima reguliuoti specialia pakišama folija.**

**Paskirtis:**

- **Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje.**
- **Su centravimo viršūne Nr. 236655 – 236657.**
- **Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.**

**Tinka:**

Gręžimo laikiklis Nr. 236652 – 236654.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo Ø 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per Ø).

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 15IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
korpuso dydis	55
Centravimo viršūnės dydis	46
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Bazinio laikiklio varžtas	239655 20IP2
Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	63
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas grėžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 46	236655 46
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio Tipas 46	236657 46
KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS Tipas 46	236656 46
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 55 mm	236654 55
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 55 mm	236652 55
KOMET® bazinis laikiklis Ø DC 55 mm	236653 55
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP2	239655 20IP2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600