

Garant
Mikro ištekimo galvutė skaitmeninė Ø 0,3–19,1 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris

237498

GTIN

4045197816443

Produktų klasė

29W

Aprašymas
Modelis:
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø-yje.
Skaitmeninės ištekimo galvutės su papildoma galimybe tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis Ø-yje per skaitmeninį indikatorį Nr. 237601 (užsakomas atskirai).

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

Paskirtis:

Su keičiama galvute Nr. 237621, adapteriu Nr. 237624 ir pjovimo plokšte Nr. 237625.

Techninis aprašymas
Naudingasis ilgis L_1

32 mm

Koto Ø D_2

16 mm

Ø D_3

7 mm

Išorinis Ø D_1

32 mm

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Suklio įrankis

