

**Garant**
**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75-30,1 mm, Jungtis: HSK63**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237566 HSK63
GTIN	4045197816702
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su **skaitmenine suklio galvute** Nr. 237568, **skaitmeniniu rodmeniu** Nr. 237601, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

**Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø-yje.**

**Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis Ø-yje.**

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

**Skirta Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Paskirtis:**

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 suklio galvutė: Nr. 237568 HSK63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 keičiamųjų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

**Atsarginė dalis:**

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

**Rekomendacija:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

## Techninis aprašymas

Jungtis	HSK63
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijos tipas	LR3
Baterijų kiekis	1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

Suklio galvutė Ø 9,75–88,1 mm Jungtis HSK63	237568 HSK63
Ištekinimo laikiklis	237632
Ištekinimo laikiklis	237630
Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo laikiklis	237636
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui	237565
Indikatorius skaitmeninis	237601
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75-164 mm	237598