

Garant**Skaitmeninių tikslaus ištekimo įrankių komplektas su suklio galvute Ø 9,75–88,1 mm, Jungtis: HW63****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Su **skaitmenine suklio galvute** Nr. 237568, **skaitmeniniu rodmeniu** Nr. 237601, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø-yje.

Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis Ø-yje.

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

Skirta Ø 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237568 HW63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 ištekimo laikiklį(maks. darbinė dalis): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamųjų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

Techninis aprašymas

Jungtis	HW63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237640
Ištekinimo laikiklis	237636
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237642
Suklio galvutė Ø 9,75–88,1 mm Jungtis HW63	237568 HW63
Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo laikiklis	237632
ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui	237565
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekinimo laikiklis	237630
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–88,1 mm	237599
Indikatorius skaitmeninis	237601