

**Garant**
**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75-30,1 mm, Jungtis: BT40**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237566 BT40
GTIN	4045197816696
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su **skaitmenine suklio galvute** Nr. 237568, **skaitmeniniu rodmeniu** Nr. 237601, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

**Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø-yje.**

**Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis Ø-yje.**

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

**Skirta Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Paskirtis:**

Tekinimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 suklio galvutė: Nr. 237568 BT40

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 keičiamųjų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

**Atsarginė dalis:**

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

**Rekomendacija:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

## Techninis aprašymas

Jungtis	BT40
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijos tipas	LR3
Baterijų kiekis	1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui	237565
Ištekinimo laikiklis	237636
Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo laikiklis	237630
Ištekinimo laikiklis	237632
Suklio galvutė Ø 9,75–88,1 mm Jungtis BT40	237568 BT40
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75-164 mm	237598
Indikatorius skaitmeninis	237601