

Garant
Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75-30,1 mm, Jungtis: SK40

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Su **skaitmenine suklio galvute** Nr. 237568, **skaitmeniniu rodmeniu** Nr. 237601, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø-yje.

Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis Ø-yje.

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

Skirta Ø 9,75 – 30,1 mm

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237568 SK40

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

1 keičiamųjų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

Techninis aprašymas

Jungtis	SK40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Ištekinimo laikiklis	237636
ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui	237565
Ištekinimo laikiklis	237634
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekinimo laikiklis	237630
Suklio galvutė Ø 9,75–88,1 mm Jungtis SK40	237568 SK40
Ištekinimo laikiklis	237632
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75-164 mm	237598
Indikatorius skaitmeninis	237601