

Garant**Skaitmeninė tikslaus ištekimo galvutė HW, Jungtis: HW40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237602 HW40
GTIN	4045197816627
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Nustatymo tikslumas 0,001 mm Ø-yje indikatoriumi Nr. 237601.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Su laikikliu Nr. 237651 – 237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 2 Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	75 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..0602..
Jungtis	HW40
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 1
Suklio ribos Ø	50,9 - 67,1 mm
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Suklio įrankis