

**Garant****Skaitmeninė tikslaus ištekinimo galvutė HW, Jungtis: HW80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237602 HW80
GTIN	4045197816658
Produktų klasė	29W

**Aprašymas****Modelis:**

**Nustatymo tikslumas 0,001 mm** Ø-yje **indikatoriumi** Nr. 237601.

**Paskirtis:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Su laikikliu Nr. 237651 – 237656.

**Pastaba:**

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

**Techninis aprašymas**

Jungtis	HW80
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	140 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..09T3..
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 2
Suklio ribos Ø	115,9 - 153,1 mm
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Suklio įrankis